

TWIN SKIN
brandgardin

Produkt namn	Twin Skin
Produktkod	TWINS
Revisionsdatum	2017-05-10
Revision nummer	01
Ref	PDB TWINS

BESKRIVNING

Twin Skin brandgardin är testad till 2 timmars brandskydd (integritet). Twin Skin är avsedd för sjukhus, flygplatser, lagerlokaler, fabriksmiljö, hotell och kontor. Twin Skin brandgardin rullar ner i skenor så att gardinen håller sig på plats oavsett tryckförändringar i lokalen vid brand.

Motorn drivs med batteri, batteriet laddas från kontrollpanelen och fasta elnätet. Vid totalt batterihaveri eller om kablarna skadas rullar gardinen långsamt ner med tyngdkraft.


Twin Skin brandgardin har följande fördelar:

- brandklassad till 120 minuters integritet enligt EN1634-1:2000
- Varje Twin Skin brandgardin kan göras i bredd på upp till 8 m och sedan överlappas och seriekopplas till upp till 64 meters bredd.
- Upp till 10 m längd på gardinen
- Precision i tillverkningen till inom 5 mm från mått på ritning
- Enkel installation
- Motorn testad till 500 cykler i brandsituation, samt 50 cykler på batteri enbart
- Vid batterihaveri rullar gardinen långsamt ner med tyngdkraft

SPECIFIKATION


duk:	brandklassad, 0.54 mm tjock, av armerad glasfiberduk
sömmar:	Kevlar- eller rostfri tråd
golvskena:	två metalldelar som fästs samman. Målad i valfri RAL-färg
vals:	mjukstål. storlek beroende på gardinstorlek. 22 mm höghastighetskullager. Rörformad motor med tyngdkraftsutlösning
valshus:	galvaniserad stålplåt. Slitsad för expansion.
sidoskenor:	mjukstål i två sektioner, främre delen kan lyftas av för att förenkla service. Sidoskenorna är slitsade för att tillåta expansion.
sidoplattor:	mjukstål. dimensionerad för att passa huvudboxen
Ytbehandling:	all metall kan målas i valfri RAL-färg mot extra kostnad.
drift:	Elmotor som drivs med 220 volt växelström eller 24 volt likström. Gardinen kommer med nyckelbrytare, observera att denna inte är avsedd för dagligt bruk.
kontrollpanel:	55g
motor:	Becker rörformad likströmsmotor, med tyngdkraftsutlösning

INFÄSTNING



Konsultera alltid installationsmanualen.

SNITTSKISS



NORMUPPFYLLANDE

För testdokumentation, tag kontakt med EOVSverige AB

SERVICEAVTAL

För avtal om service och tillsyn, tag kontakt med EOVSverige AB